

STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Stylea |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12528 - 家具脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 80 kg |
| 静态载重 | 160 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 最高温度范围 | 40 ° C |
| 总高 | 75 mm |
| 总宽度 | 54 mm |

轮子

| | |
|------|---------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯, 注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 铆钉 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 15 mm |

支架

| | |
|------|---------------|
| 材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 颜色 | 灰白色 (RAL9002) |
| 偏移量 | 23 mm |
| 旋转半径 | 65 mm |
| 转向干涉 | 130 mm |
| 圆顶直径 | 30 mm |

固定件

| | |
|------------|-------|
| 固定件类型 | 方形板 |
| 上板长 | 60 mm |
| 上板宽 | 60 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 48 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 48 mm |

产品信息

STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

