

AFDEKONTWERP

2074PIP125R36-32S30

EAN 4031582360875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Afdekontwerp
Type	Wielen met centrale, totale of Richtingslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	163 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen zacht
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Twee balraces
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Draaicirkel	207 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	50 mm

Red Dot
Design
Award

AFDEKONTWERP

2074PIP125R36-32S30

EAN 4031582360875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Red Dot
Design
Award