


FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imagina poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	630 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	200 mm
Lățime totală	155 mm
Greutate totală	14,68 kg

FURCA

Offset	35 mm
Raza de pivotare	123 mm
Interferență pivotantă	246 mm
Diametru cupolă	130 mm

ROATĂ

Lagăr	Butuc neprelucrat
Diametru	150 mm
Benză de rulare	40 mm
Lățimea corpului	40 mm

RACORD

Lungime placă	145 mm
Lățimea plăcii	145 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	120 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numărul de comandă 00800114

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

