

STYLEA

5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	83 mm
Totale breedte	54 mm
Totaal gewicht	0,19 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	62 mm
Uitzwenking	124 mm
Diameter koepel	20 mm
Diameter schroefdraad	0 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift	10 mm
Lengte Stift	15 mm