

SUPRATECH

5440PJP100R05-32

EAN 4031582336757



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Supratech
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	139 mm
总重量	0.799 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	宽
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	45 mm

产品信息

SUPRATECH

5440JP100R05-32

EAN 4031582336757



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

