



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Nosnost 6 km/h	320 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	164 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	2,92 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	96 mm
Průměr otáčení	235 mm

KOLO

Tread profile	konvexní
Tread hardness	měkký
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva kola	Dopravní šedá A (RAL7042)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA

4680ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337501

Objednáací číslo 00835399
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

