

PURETECH

PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	205 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	410 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,54 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

