

SUPRATECH

PJO3X1.25-Ø0.5 HL40

EAN 4031582436013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	76,2 mm
Largeur du bandage	31,75 mm
Diamètre de l'alésage	12,1 mm
Longueur de moyeu	40 mm
Dureté du bandage (A)	77 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type de boîtier	Roue
Norme	Institut des fabricants de roues et roulettes
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

SUPRATECH

PJO3X1.25-Ø0.5 HL40

EAN 4031582436013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

