

## ZETA

4681IEP160P63

EAN 4031582307948

Numéro de commande 00829111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                                         |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport            |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 350 kg                                       |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 280 kg                                       |
| Statique Capacité de charge     | 700 kg                                       |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                                        |
| Hauteur                         | 200 mm                                       |
| Largeur totale                  | 96 mm                                        |
| Poids global                    | 3,354 kg                                     |

## ROUE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du corps     | Aluminium                          |
| Bandage               | Pneu élastique, noir, vulcanisé    |
| Roulement             | Roulement à billes de précision    |
| Axe                   | Vissé avec écrou                   |
| Couleur Roue          | Noir de jais (similaire à RAL9005) |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                 |
| Diamètre              | 160 mm                             |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                              |
| Largeur du corps      | 50 mm                              |
| Dureté du Bandage (A) | 67 Shore A                         |

## CHAPE

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 55 mm                                          |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                                         |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                          |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ZETA

4681IEP160P63

EAN 4031582307948

Numéro de commande 00829111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

