PRODUKTINFORMATION

AGILA TWIN

2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340617



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila twin
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	102 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet vægt	0,83 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	31,4 mm
Udfaldsradius	72,5 mm
Udfaldsdiameter	145 mm
Dome-diameter	65 mm

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	77 mm
Pladebredde	67 mm
Længde på pladehul (minimum)	46,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)	51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)	56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	61,5 mm
Pladehullets diameter	8,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8


EAN 4031582340617


Bestillingsnummer 00006780

Product Drawings









© Copyright 2026 TENTE International GmbH