

## ELASTECH

IFP300x55-Ø25

EAN 4031582366310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL


|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                            |
| Wielkern materiaal            | Aluminium                                        |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, ge vulkaniseerd |
| Lager                         | Precisie kogellagers                             |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                               |
| Diameter                      | 300 mm                                           |
| Breedte Loopvlak              | 55 mm                                            |
| Asgatdiameter                 | 25 mm                                            |
| Naaflengte                    | 60 mm                                            |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 68 Shore A                                       |

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN


|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Elastech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 600 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 480 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 1200 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |



# ELASTECH

IFP300x55-Ø25

EAN 4031582366810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.