

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО


Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	65 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6201

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ○ ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	290 kg
Товароносимост при 6 км/ч	240 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	480 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.17 kg




DURATECH

TOP 065x32-Ø12-ML32

EAN 4031582382315

Номер на поръчка 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.