

AGILA

2477DIK150P30-11

EAN 4031582050349

Rendelési szám 00006709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 185 mm |
| Teljes szélesség | 60 mm |
| Összsúly | 1,504 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| Kerék színe | Kék passzívált |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 150 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| Test szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 36 mm |
| Körbeforgás | 131 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |
| Kupola átmérője | 60 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|---|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 11 mm |
| Típek | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

AGILA

2477DIK150P30-11

EAN 4031582050349

Rendelési szám 00006709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

