

KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numéro de commande 00000001



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1680 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	170 mm

CHAPE

Déport	48 mm
Diamètre d'encombrement	221 mm
Lubrification nipple	1

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numéro de commande 00838864

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

