



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	210 kg
6km/h에서의 적재 용량	170 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	420 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.48 kg

휠

차체 재질	강철, 철
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	25 mm
차축 홀 직경	25 mm
허브 길이	12 mm
차체 너비	25 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

