

# BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,06 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru pro šroub	12,1 mm
Délka náboje	44,4 mm
Tvrdość Běhoun (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Objednací číslo 00002759  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

