PRODUKTINFORMATION

# KAPPA LOAD

## 9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Kappa load |
| Type | Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 1680 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 1400 kg |
| Belastning Statisk | 2800 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 255 mm |
| Samlet bredde | 140 mm |
| Samlet vægt | 14,048 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Støbejern |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 80 mm |
| Fælgbredde | 80 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
| Farve | Zink-jern (gennemsigtig) |
| Udladning | 65 mm |
| Udfaldsradius | 185 mm |
| Udfaldsdiameter | 370 mm |
| | ✓ |
| Dome-diameter | 140 mm |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 175 mm |
| Pladebredde | 140 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 140 mm |
| Pladehullets diameter | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA LOAD

9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER







