

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 160 kg

Capacitate de încărcare statică 320 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Greutate totală 0,38 kg

ROATĂ

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Material pentru corp | Oțel, fier |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie (RS/2RS) |
| Diametru | 80 mm |
| Benză de rulare | 25 mm |
| Diametrul găurii Axă | 25 mm |
| Lungime butuc | 12 mm |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 92 Pe malul A |

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

