

## LINEA

5941UAC125P52 RAL9002

EAN 4031582353259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit                  | Linea  |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 130 kg                                       |
| Inoxydable                      | ✓  |
| Statique Capacité de charge     | 260 kg                                       |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 40 °C  |
| Hauteur                         | 148 mm                                       |
| Largeur totale                  | 82 mm  |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Polyamide                                   |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté                       |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Pare-fils             | Avec protégé-filet                          |
| Diamètre              | 125 mm                                      |
| Largeur du Bandage    | 20 mm                                       |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                                  |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                       |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape          |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur                 | Gris blanc (RAL9002)            |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 129 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |

## RACCORD

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire, Trou central US |
| Longueur de plaque                    | 95 mm                                 |
| Largeur de plaque                     | 70 mm                                 |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 72 mm                                 |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 76 mm                                 |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 44,5 mm                               |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 52 mm                                 |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                                 |

Deutscher  
Designer  
Club

Prix Interzum

Prix IF  
Design

# LINEA

5941UAC125P52 RAL9002

EAN 4031582353259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---



Deutscher  
Designer  
Club



Prix Interzum



Prix IF  
Design