

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Моно
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	30 kg
Статичен Товароносимост	60 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	72 mm
Общо тегло	0,78 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	18 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полипропилен
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Светлосив (RAL7035)
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	71,8 mm
Интерференция при завъртане	143,6 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

