

LINEA LIGHT

5920UOH065L51-10

EAN 4031582403978



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Linea light

Tipo Ruota girevole

Standard EN12528 - Ruote per arredamento

Portata a 3 km/h 50 kg

Portata statica 100 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 40 °C

Altezza totale 68 mm

Larghezza complessiva 46 mm

Peso complessivo 0,092 kg

RUOTA

Materiale del corpo Poilammide

Materiale del battistrada Identico al nucleo

Cuscinetto Cuscinetto piano

Parafili Con parafili

Diametro 65 mm

Larghezza battistrada 13,9 mm

SUPPORTO

Materiale Poilammide

Forma della forcella Supporto gemellato

Cuscinetto del supporto Perno, girevole

Raggio di piroettamento 56 mm

Ingombro di piroettamento 112 mm

Diametro cuffia superiore 23 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio Foro cieco per perno B10

Diametro del foro 10 mm

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF

LINEA LIGHT

5920UOH065L51-10

EAN 4031582403978



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Club del
progettista
tedesco



Premio
Interzum



Premio di
Design IF