INFORMACIJE O PROIZVODU

# ZETA

## 4681UAP160P63

EAN 4031582399899



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Zeta |
| Tip | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 350 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 280 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 700 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 200 mm |
| Ukupna težina | 3.39 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 55 mm |
| Otpor okretanju | 230 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681UAP160P63


EAN 4031582399899

## Crteži proizvoda






© Copyright 2026 TENTE International GmbH