

ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510
Broj porudžbine 00001453

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Statički Nosivost	250 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	108 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	0,635 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
štiti omotaca	Bez stražara
Prečnik	80 mm
Širina omotac	34 mm
Širina tela	34 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	40 mm
okretni radijus	80 mm
Otpor okretanju	160 mm
Prečnik kupole	75 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510
Broj porudžbine 00001453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

