

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech air
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	200 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	400 kg
Peso total	2.23 kg

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Neumático, perfil de bloque
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	400 mm
Ancho de Banda de rodadura	100 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	74 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Número de pedido 00031051
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

