

## AGILA

2477PIO075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582372076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 60 kg                           |
| Conducció elèctrica        | No                              |
| Inoxidable                 | No                              |
| Tracidad de carga estàtica | 120 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                           |
| Alçada total               | 103 mm                          |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 24 mm               |
| Scio de giro         | 80 mm               |
| Sterferencia de giro | 160 mm              |

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                     |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Coixinet llis                   |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                |
| Diametralització                    | 75 mm                           |
| Banda de rodadura ample             | 25 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                      |

## FITACIÓ

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting           | Expansió sintètica, ronda                                              |
| Fixació expansiva(Minimum) | 19 mm                                                                  |
| Fixació expansivamàxim)    | 21,5 mm                                                                |
| Col·lecció                 | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

# AGILA

2477PIO075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582372076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

