TERMÉKINFORMÁCIÓK

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,06 kg
Teljes szélesség	54 mm

VÁZ

A ház anyaga	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	104 mm
Kupola átmérője	0 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	10 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	10 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

Rendelési szám 00073407

Termékrajzok

