INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●○
Rumore	●●●●○
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,39 kg

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Non definito
Materiale del battistrada	Polipropilene, morbido
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numero d'ordine 10011100

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH