



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Lumina            |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터            |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 40 kg             |
| 전기 전도성         | 아니요               |
| 스테인리스          | 아니요               |
| 정지 중 하중용량      | 80 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C             |
| 총높이            | 56 mm             |
| 전체 너비          | 55 mm             |
| 전체 체중          | 0.08 kg           |

하우징

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 주택 자재   | 폴리프로필렌            |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 , 단힘     |
| 스위블 베어링 | 스템 , 회전           |
| 색상      | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 오프셋     | 20 mm             |
| 회전 반경   | 52 mm             |
| 회전 간섭   | 104 mm            |
| 돔 직경    | 0 mm              |

휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌               |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일             |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                   |
| 트레드 색상     | 그래파이트 블랙(RAL9011)    |
| 휠 색상       | 그래파이트 블랙(RAL9011)    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 50 mm                |
| 트레드 폭      | 7 mm                 |
| 차축 홀 직경    | 0 mm                 |
| 허브 길이      | 0 mm                 |
| 차체 너비      | 7 mm                 |
| 트레드의 경도(D) | 65 Shore D           |

피팅

|         |                |
|---------|----------------|
| 피팅 유형   | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 8 mm           |

# LUMINA

AA20POI050L51-08 9011/9011

EAN 4031582317510

주문 번호 00071497

제품 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

