

NOVATECH

RK.ETP075X60-Ø47X14

EAN 4031582369502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 550 kg

Statická Nosnost 1100 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

KOLO

Materiál středu Nedefinováno

Materiál běhounu Polyprpylen měkký

Průměr 75 mm

Šířka Běhoun 60 mm

Tvrdost Běhoun (A) 92 Obuv A

Průměr Kuličkové ložisko 47 mm

Šířka Kuličkové ložisko 14 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

