



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Nosivost na 6 km/h	400 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.85 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik, gvožđe
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	80 mm
Širina omotac	54 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavnice	60 mm
Širina tela	54 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D
Tip ležaja	6204ZV

