

KAPPA

9688FTP200P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582316216

Rendelési szám 00803487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	1440 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	1200 kg
Statikus teherbírás	2400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	245 mm
Teljes szélesség	98 mm
Összsúly	7,984 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	60 mm
Test szélessége	60 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Szín	Kék passzívált
	✓
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	135 mm
Talplemez szélessége	110 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

KAPPA

9688FTP200P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582316216
Rendelési szám 00803487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

