

## LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Rendelési szám 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Lumina                |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő     |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                 |
| Összsúly                          | 88 mm                 |
| Teljes szélesség                  | 65 mm                 |
| Összsúly                          | 0,28 kg               |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapág                       | Siklócsapág távtartóval    |
| Tengely                      | Szegecselt                 |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 75 mm                      |
| Futófelület szélessége       | 10 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

## VÁZ

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Anyag           | Poliamid                                  |
| Villa alakja    | Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható                          |
| Szín            | Fehéralumínium (RAL9006)                  |
| Ellensúlyoz     | 30 mm                                     |
| Körbeforgás     | 73 mm                                     |
| Körbeforgás     | 146 mm                                    |
| Kupola átmérője | 45 mm                                     |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvénny típusa    | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 11 mm                       |

# LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658  
Rendelési szám 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

