

## KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Número de comanda 00863174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte           | Kappa load                            |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 2160 kg                               |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 1800 kg                               |
| Tracidad de carga estàtica | 3600 kg                               |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                                 |
| Alçada total               | 305 mm                                |
| Àmplia general             | 140 mm                                |
| Pes total                  | 15,874 kg                             |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Càsting                       |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Amarillo de mel (RAL1005)     |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 250 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 80 mm                         |
| Corporació ample                    | 80 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

## SUPORT

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Material             | ferro fos o ferro forjat, pesat                     |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                                     |
| Scamiento giratorio  | Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió |
| Color                | Zink-iron (traspàs)                                 |
| Desplaçament         | 65 mm                                               |
| Scio de giro         | 195 mm                                              |
| Sterferencia de giro | 390 mm                                              |
| Dome Dictel          | 140 mm                                              |

## FITACIÓ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                    | Placa rectangular |
| Placa llarga                        | 175 mm            |
| Placa ampla                         | 140 mm            |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 105 mm            |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 140 mm            |
| Placa de diàmetre                   | 15 mm             |

# KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Número de comanda 00863174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

