PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	37 mm
Asgatdiameter	15 mm
Naaflengte	58 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	85 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●○○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,49 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289

Bestelnummer 00030754

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH