

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582347241

Numéro de commande 80025262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Hauteur	108 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0.72 kg

CHAPE

Déport	44.5 mm
Rayon d'encombrement	84.5 mm
Diamètre d'encombrement	169 mm
Diamètre du dôme	75 mm

ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582347241

Numéro de commande 00035362

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

