

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	8,67 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Колесо з фланцем
Діаметр	250 mm
Протектор	75 mm
Діаметр отвору Вісь	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Коло отвору	112 mm
Діаметр отвору для кріплення	15 mm
Підходить для	atlet

ВСТАНОВЛЕННЯ

Кількість монтажних отворів	4
Болт	

