PRODUKTINFORMATION

LINEA

5947UAP150P51 ral7001

EAN 4031582411829



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	110 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	220 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	170 mm
Samlet bredde	89 mm
Samlet vægt	1,25 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Sølvgrå (RAL7001)
Udladning	52 mm
Udfaldsradius	156 mm
Udfaldsdiameter	312 mm
Dome-diameter	56 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	22 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	90 mm
Pladebredde	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	50 mm
Pladehullets diameter	11 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5947UAP150P51 ral7001

EAN 4031582411829

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH