

AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047

Pasūtījuma numurs 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 3 km/h | 80 kg |
| Elektrovadītspējīga | ✓ |
| Statiskā krāvnese | 160 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 160 mm |
| Kopējais svars | 0,634 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Protectora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protectora platums | 32 mm |
| Protectora cietība (A) | 80 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plaša |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 103,5 mm |
| Grozāms savienojums | 207 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |
| Ieteikums | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047

Pasūtījuma numurs 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

