

## OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766  
Objednáací číslo 00803669

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Název produktu              | Omikron twin                         |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko                       |
| Standardní                  | podobná EN12532 - Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 1800 kg                              |
| Nosnost 6 km/h              | 1400 kg                              |
| Statický Nosnost            | 2700 kg                              |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                               |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                                |
| Celková výška               | 230 mm                               |
| Celková šířka               | 189 mm                               |
| Celková hmotnost            | 17,825 kg                            |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Odlitek                  |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Šroub              | Šroub s maticí           |
| Barva Kolo         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka těla         | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Materiál             | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice         | Uchycení dvou Kolo               |
| Otočné ložisko       | Kulové otočné jehlové ložisko    |
| Barva                | Průhledný Povlak                 |
| Offset               | 55 mm                            |
| Radius otočení       | 141 mm                           |
| Otočné rušení        | 282 mm                           |
| Průměr otočné kamery | 160 mm                           |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 200 mm               |
| Šířka desky                    | 160 mm               |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 120 mm               |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 160 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 15 mm                |

# OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766  
Objednací číslo 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

