

# DELTA TWIN

9942ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта                     | Delta twin  |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз, Концевик<br>колесной опоры |
| Стандартный                           | EN12532 - Транспортировочное<br>оборудование                            |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 750 kg  |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 600 kg  |
| Грузоподъемность статическая          | 1500 kg   |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C   |
| Общая высота                          | 178 mm  |
| Общая ширина                          | 157 mm  |
| Общий вес                             | 5,773 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Алюминий                                     |
|                         | мягкий                                       |
|                         | выпуклый                                     |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник          |
| Ось                     | Винт с гайкой                                |
| Цвет Колесо             | Серый цвет дорожного<br>движения А (RAL7042) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                            |
| Диаметр                 | 125 mm                                       |
| Ширина Протектор        | 50 mm  |
| Ширина тела             | 50 mm  |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая А                               |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал              | Чугун или кованный чугун,<br>тяжелый |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо          |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый<br>подшипник  |
| Цвет                  | Прозрачное Покрытие                  |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                                |
| Радиус поворота       | 159 mm                               |
| Поворотное соединение | 318 mm                               |
| Диаметр купола        | 136 mm                               |

# DELTA TWIN

9942ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ФИТИНГ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 137 mm                 |
| Ширина пластины                             | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 105 mm                 |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# DELTA TWIN

9942ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

