

# ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486  
Número de comanda 00001962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	108 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	0,805 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
Corporació ample	34 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	44,5 mm
Scio de giro	121 mm
Sterferencia de giro	242 mm
Dome Dictel	75 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# ALPHA

3477POR080P62



EAN 4031582050486  
Número de comanda 00001962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

