

ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
不锈	✓
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	128 mm
总重量	0.827 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	34 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	41 mm
转向干涉	242 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

