

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	25 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	28 mm
Totale breedte	20 mm
Totaal gewicht	0,02 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Hoekig
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	20 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	25 mm
Breedte Loopvlak	13 mm
Breedte wielkern	13 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	40 mm
Breedte plaat	17 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	30 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	30 mm
Diameter bevestigingsgat	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Bestelnummer 00021131
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

