

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,22 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	8,3 mm
Rumbas garums	46 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	90 Krasts A
Protektora cietība (D)	39 Krasts D

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Pasūtījuma numurs 00002549
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

