

# KAPPA

9682SEP200P63 CL67

EAN 4031582364637

Número de encomenda 00838228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●●

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa
Tipo	Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	500 kg
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Altura total	245 mm
Largura geral	116 mm
Peso geral	6,777 kg

## RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço, pesada
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Preto (semelhante a RAL9005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	67 Shore A

## SUPORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Cor	Passivada a azul
Offset	59 mm
Raio giratório	160 mm
Interferência giratória	320 mm
	✓
Diâmetro do dome	111 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	135 mm
Largura da placa	110 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

**KAPPA**

9682SEP200P63 CL67

EAN 4031582364637

Número de encomenda 00838228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

