

# КАРРА

9682FTP300P63 CL67

EAN 4031582348699

Номер заказа 00838616



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта                     | Карра   |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз, Концевик<br>колесной опоры |
| Стандартный                           | EN12533 - Высоконагруженные<br>колесные опоры                           |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 1200 kg   |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 1000 kg   |
| Грузоподъемность статическая          | 2000 kg   |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C   |
| Общая высота                          | 355 mm  |
| Общая ширина                          | 116 mm  |
| Общий вес                             | 14,898 kg   |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Чугун                               |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                   |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)             |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 300 mm                              |
| Ширина Протектор        | 50 mm                               |
| Ширина тела             | 50 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                      |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал              | Чугун или кованный чугун,<br>тяжелый               |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                 |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный<br>или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                            |
| Офсет (Смещение)      | 70 mm  |
| Радиус поворота       | 222,5 mm   |
| Поворотное соединение | 445 mm   |
|                       | ✓  |
| Диаметр купола        | 111 mm   |

# КАРРА

9682FTP300P63 CL67

EAN 4031582348699

Номер заказа 00838616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ФИТИНГ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 135 mm                 |
| Ширина пластины                             | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# КАРРА

9682FTP300P63 CL67

EAN 4031582348699

Номер заказа 00838616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

