

STYLEA

5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

Numéro de commande 00770014



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	35 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0.06 kg

CHAPE

Déport	12 mm
Rayon d'encombrement	45 mm
Diamètre d'encombrement	90 mm
Diamètre du dôme	15.2 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	12 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	12 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

