INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	60 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Diámetro del Rodamiento de bolas	47 mm
Ancho del Rodamiento de bolas	14 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	550 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto





