

AGILA

2470PJO075B10-11x31

EAN 4031582403763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	75 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	120 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,24 kg
Teljes szélesség	43 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	123 mm
Kupola átmérője	43 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Siklócsapágó
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	31 mm

AGILA

2470PJO075B10-11x31

EAN 4031582403763

Rendelési szám 00004459

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

