

ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	200 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Ukupna težina	0.52 kg

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Metalni
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	40 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
dužina glavčine	49 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	68 Šešelj A

ELASTECH


IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Broj porudžbine 00043125
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Broj porudžbine 00002125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.